

ماكينة تعبئة السوائل الرقمية - KM-

LT130D

جهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130D: حل متعدد الاستخدامات ومتطور لملء سوائل متنوعة

يبرز جهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130D كحل ملء سوائل عصري ومتطور ، والمصمم لمعالجة مجموعة واسعة من السوائل ضمن نطاق حجم يتراوح بين 5 إلى 3500 مل. يتوفر هذا الجهاز بإعدادات فوهة واحدة وفوهتين ويمكن استخدامه لملء السوائل في عبوات مختلفة ، بما في ذلك الزجاجات والعلب والأكواب والأكياس. المزايا الرئيسية لجهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130D:

- مناسب لملء مجموعة متنوعة من السوائل: يمكن الاستفادة من هذا الجهاز لملء سوائل متنوعة ذات لزوجات مختلفة ، مثل الماء والزيوت والعلور والجواهر والعلور وغيرها الكثير.
- التنوع لأنواع مختلفة من العبوات: يمكن للجهاز استيعاب عبوات بأحجام وأشكال مختلفة ، مما يضمن التكيف مع احتياجات التغليف المتنوعة.
- تشغيل سهل الاستخدام: يتميز الجهاز بشاشة عرض رقمية و عناصر تحكم واضحة ، فهو سهل التشغيل ، مما يقلل من منحنى التعلم للمستخدمين.
- دقة تعبئة عالية: يوفر الجهاز تعبئة دقيقة ، ويضمن توزيع الحجم المطلوب بالضبط من السائل في كل عبوة.
- العد التلقائي والتحكم بالتعبئة: تتيح ميزة العد التلقائي في الجهاز تتبع عدد دورات التعبئة ، بينما تضمن آلية التحكم بالتعبئة أحجام تعبئة ثابتة.
- تخزين برامج تعبئة متعددة: يمكن للجهاز تخزين برامج تعبئة متعددة في ذاكرته ، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسرعة بين إعدادات تعبئة مختلفة.
- وظيفة منع التنقيط: تمنع وظيفة منع التنقيط تسرب السائل بعد اكتمال عملية التعبئة ، مما يقلل من المخلفات والحفاظ على بيئة عمل نظيفة.

احتياطات السلامة:

- راجع تعليمات السلامة بدقة قبل تشغيل الجهاز.
- تجنب ملامسة السوائل للجلد والعينين.
- في حالة ملامسة السائل للجلد أو العينين ، اشطفهما على الفور بكميات كبيرة من الماء.
- في حالة حدوث أى أعطال ، توقف عن التشغيل واتصل بفنى معتمد للحصول على المساعدة.

خاتمة:

يبرز جهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130D كخيار مقنع للشركات التي تبحث عن حل تعبئة سوائل متعدد الاستخدامات ومتطور. تتيح له القدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من السوائل ، واستيعاب عبوات متنوعة ، وتقديم تعبئة دقيقة مع تشغيل سهل الاستخدام ، مما يجعله ميزة مثالية لإعدادات إنتاج مختلفة. لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج ، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.

