

ماكينة تعبئة السوائل الرقمية - KM-

LT130S

جهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130S: حل عصري ومتطور لملء سوائل متنوعة

يبرز جهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130S كحل عصري ومتطور لملء مجموعة واسعة من السوائل ضمن نطاق حجم يتراوح بين 5 إلى 3500 مل. يتوفر هذا الجهاز بإعدادات فوهة واحدة وفوهتين ويمكن استخدامه لملء السوائل في عبوات مختلفة، بما في ذلك الزجاجات والعلب والأكواب والأكياس.

الميزات الرئيسية للجهاز:

- هيكل الجهاز مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ: يضمن هيكل الجهاز مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومته للتآكل والصدأ، مما يعزز متانته.
- سهولة التشغيل: يتميز الجهاز بتصميم سهل الاستخدام، فهو سهل التشغيل.
- سرعة تعبئة قابلة للتعديل رقمياً: تمنع سرعة التعبئة القابلة للتعديل رقمياً تناثر السائل أثناء عملية التعبئة.
- مناسب للسوائل الرقيقة ذات اللزوجة المنخفضة: هذا الجهاز مثالي لملء السوائل الرقيقة ذات اللزوجة المنخفضة.
- القدرة على الملء في أي وعاء: يمكن للجهاز ملء السوائل في عبوات من أي مادة وحجم مدخل وشكل.
- وضمان التشغيل التلقائي واليدوي: يوفر الجهاز وضعين التشغيل التلقائي واليدوي. في الوضع التلقائي، يملأ الجهاز السوائل تلقائياً. في الوضع اليدوي، يمكن للمشغل ملء السوائل يدوياً.
- التنوع للمنازل والمحلات وورش العمل: بفضل حجمه الصغير وخفة وزنه وعملية التشغيل الهادئة وسهولة الاستخدام، فإن هذا الجهاز مناسب للاستخدام في المنازل والمحلات وورش العمل.
- تنظيف وصيانة بسيطان: يجعل التصميم البسيط والمكونات عالية الجودة عملية تنظيف وصيانة الجهاز سهلة للغاية.
- إعداد وتشغيل مباشران: إعداد الجهاز وتشغيله واضحان وخاليان من المتاعب.
- العد التلقائي والتحكم بالتعبئة: تتيح ميزة التحكم بالعد التلقائي والتعبئة في الجهاز مراقبة عملية التعبئة بسهولة.
- تخزين الذاكرة لعدة برامج تعبئة: يمكن للجهاز تخزين برامج تعبئة متعددة في ذاكرته، مما يتيح الوصول السريع إلى إعدادات تعبئة مختلفة.
- حفظ الذاكرة التلقائي بعد إيقاف التشغيل: يضمن حفظ الذاكرة التلقائي للجهاز حفظ الإعدادات السابقة عند تشغيل الجهاز مرة أخرى.
- وظيفة منع التنقيط: تمنع وظيفة منع التنقيط تسرب السائل بعد اكتمال عملية التعبئة.

خاتمة

يبرز جهاز ملء السوائل الرقمي موديل KM-LT130S كحل تعبئة سوائل عصري ومتطور مجهز بميزات شاملة تجعله مناسباً لتطبيقات متنوعة عبر مختلف الصناعات. لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.

